




No.

ねじサイズ



4962485

AKL-252

9.52mm (3/8")


6

420116

適応機種 (弊社ドリルチャック品番)

- ・AKL-170・AKL-175・AKL-180・AKL-200
・AKL-230・AKL-250・AKL-280

【強靱六角シャンク 取り付け方】



(チャック本体は種類により形状が異なります)

- 1) ①のネジ部全体に市販されている金属用接着剤を付けます。


(接着剤の使用方法に基づき付けて下さい)

- 2) チャック本体後端に強靱六角シャンクを取り付けます。②部をモンキーレンチなどで挟み、しっかりと締めつけて下さい。

- 六角シャンクを取り付けたドリルチャックは、一日置いてからご使用下さい。

締めつけがゆるいと逆回転使用時に強靱六角シャンクが外れることがあります。その際は再度、上記の取り付け作業を行って下さい。

【強靱六角シャンク 取り外し方】



取り外し専用の六角レンチは販売しておりません。市販の六角レンチ（L型六角レンチなど）をご利用ください。サイズは万力でしっかり固定できる大きめのサイズを選んで取り付けて下さい。

右記は推奨六角レンチサイズです。

品番	推奨六角レンチサイズ
AKL-170	対辺 8mm
AKL-175	対辺 8mm
AKL-180	対辺 8mm
AKL-200	対辺 8mm
AKL-230	対辺 6～6.35mm
AKL-250	対辺 8mm
AKL-280	対辺 8mm